

3M**PVC-teippi, Väri: RED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083636 RED
GTIN	2050001712332
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ 764i -teippiä voidaan käyttää ei-kriittisille käyttöalueille kuten esimerkiksi värimerkintöihin ja sitomiseen. Se on korroosionkestävä, joustava, hankauksenkestävä, taipuisa, helposti kiinnitettävä ja kosteudenkestävä.

3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,125 mm
Pituus	33 m
Leveys	50 mm
Väri	punainen

Valmistajamerkintä	764i
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Teippityyppi	Yksisivuinen
Rungon materiaali	PVC-kalvo
lämmönkestävyys enintään	29 °C
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Liimamassa	luonnonkumi
Venymiskyky	180 %
Lineri olemassa	ei
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	kulumisenkestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	korroosionkestävä
Vetolujuus	2,28 N/mm
Käyttö	Sulkeminen
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Liimausvoima teräksessä	0,21 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Tuotetyyppi	Teippi