

Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 40X30mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	309930 40X30
GTIN	4045197307514
Tuoteluokka	37D

Kuvaus**Malli:**

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi $\pm 0,1$ mm.

Tekninen kuvaus

Paksuus b ₁	30 mm
Ulko-Ø	55 mm
sisä-Ø	40 mm
Malli	leveä
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas