

**Garant****HT-istukka, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	303452 32
GTIN	4045197589811
Tuoteluokka	31H

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

**Etu:**

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Lämmönsieto 120 °C.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopokittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

**Huomautus:**

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kavennusholkki	302180; 302175
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Hyötypituus L <sub>1</sub>	52 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	BT 50lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/303452-32>