

Garant**Weldon-istukka, HSK-F 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304306 6
GTIN	4045197584830
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovalasattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntömomentti DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Ei sisällä kierrettä jäähdytysaineputkelle.

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulkonema A-mitta	65 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	HSK-F 63 lyhyt

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------