

**Garant****Weldon-istukka, HSK-F 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304306 12
GTIN	4045197584861
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovalasattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

Ei sisällä kierrettä jäähdytysaineputkelle.

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	HSK-F 63 lyhyt

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12
---	-----------