

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 6mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329910 6
GTIN	2050001071019
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	6 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Kiinnitysalue	3 - 7,5 mm
Puristuspinta	tasainen

Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää