

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, BT 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303050 16
GTIN	4045197821621
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Sovitin	BT 40 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40