

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, BT 40 A = 300, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303051 22
GTIN	4045197821669
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
Sovitin	BT 40 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40