

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, BT 50 A = 300, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303055 16
GTIN	4045197821706
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	38 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Sovitin	BT 50 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50