

Garant**Jyrsintuurna värinävimennus, BT 50 A = 400, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303056 27
GTIN	4045197821768
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	58 mm
Ulkonema A-mitta	400 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	27 mm
Sovitin	BT 50 A = 400
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna