

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 6,5mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329910 6,5    |
| GTIN         | 2050001073358 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

|               |            |
|---------------|------------|
| Kiinn.Ø       | 6,5 mm     |
| Kovuus        | 60 HR      |
| Puristuspinta | tasainen   |
| Kiinnitysalue | 3 - 7,5 mm |
| profiili      | pyöreä     |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Pituus L    | 47 mm       |
| Sovitin     | SK 42       |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |