



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 125/4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaattu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpään.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit**.

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 32 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 69 mm

Korkeus leukoineen H₂: 93 mm

Sidepulttien lukumäärä: 3

Sidepulttien koko: M10

Avainnelikulma K: 9 mm

Tekninen kuvaus

Avainnelikulma K	9 mm
Paino	5,5 kg
Kartion koko	4
Korkeus leukoineen H ₂	93 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Ulko-Ø A	125 mm
Enimmäiskierros-luku	5500 min ⁻¹
Sidepulttien koko	M10
Aukko E	32 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	69 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125 mm	314000 125
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314600 125
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314420 125
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314620 125

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314400 125
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 125	315200 125
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 125	315000 125
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125 mm	314020 125