

**Kiristyspää tasainen, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 5,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329910 5,5
GTIN	2050001073341
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	5,5 mm
profiili	pyöreä
Kiinnitysalue	3 - 7,5 mm
Puristuspinta	tasainen
Kovuus	60 HR

Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää