



Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312700 200/6
GTIN	4019208026978
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 55 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 74,5 mm
 Korkeus leukoineen H₂: 107 mm
 Sidepulttien lukumäärä: 4
 Sidepulttien koko: M12
 Keskityskartion Ø B: 106,39 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Kartion koko	6
Sidepulttien koko	M12
Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Ulko-Ø A	200 mm
Paino	15,5 kg
Keskityskartion Ø B	106,39 mm
Avainnelikulma K	11 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Aukko E	55 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 200	315100 200
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314630 200
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314700 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314030 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314100 200

Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314500 200
Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314430 200