

Garant**Weldon-istukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304402 16
GTIN	4045197289315
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovalasattu (tasaisempi käynti).

Suljettavat jäähdytyskanavareivät.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 100	309880 100
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16