

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Konekierretappi 6H, Kierre M (×Nousu): M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082807 M8
GTIN	4250361209802
Tuoteluokka	04D

**Kuvaus****Malli:**

HSS-konekierretapit, suora ura, 4-kierteinen etuviiste läpärei'ille tai pohjarei'ille syvässä kierteen alkureiässä toleranssiluokassa 6H.

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

**Käyttö:**

**Vioittuneiden** tai **kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden pansarointiin**.

**Huomautus:**

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M8
Kierreholkkien nro 082800 lukumäärä	30
Alkureiän Ø	8,4 mm
Tuotetyyppi	Kierretappi

