

**Garant****Weldon-istukka, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304410 18     |
| GTIN         | 4045197289421 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovanorvattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16                |
| Ulkonema A-mitta              | 160 mm            |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 18 mm             |
| Ulko-Ø D                      | 50 mm             |
| Sovitin                       | HSK-A 100 A = 160 |
| Kiinnitysnormi                | DIN 69893         |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69882-4                        |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Muoto                               | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                      |

---

## Tarvikkeet

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm | 309900 16 |
|-----------------------------------------------------|-----------|