

Garant**Yhdistelmäweldonistukka, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304705 12 |
| GTIN | 4045197289490 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- **Pallonivelkiinnitysruuvi Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille (kalteva kiinnityspinta 2°).**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa lieriövarsi DIN 1835 -standardinmukaan − muoto B + E ja 6535 − muoto HB + HE.

Toimituksen sisältö:

Kuulanivelkiinnitysruuvi ja läpiporattu lukitusruuvi.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvi nro 309905 koko M6 tai M8.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------|
| Ø D ₂ | 17 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₃ | 22 mm |
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ulko-Ø D | 29 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Hyötypituus L _N | 87 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|------------------------------------|-----------|
| HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63 | 309880 63 |
|------------------------------------|-----------|