

Garant
Yhdistelmäweldonistukka, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	304705 16
GTIN	4045197289513
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- Pallonivelkiinnitysruuvi Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille (kalteva kiinnityspinta 2°).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa lieriövarsi DIN 1835 -standardinmukaan − muoto B + E ja 6535 − muoto HB + HE.

Toimituksen sisältö:

Kuulanivelkiinnitysruuvi ja läpiporattu lukitusruuvi.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvi nro 309905 koko M6 tai M8.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	26 mm
Ulko-Ø D	34 mm

Hyötypituus L _N	87 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
------------------------------------	-----------