

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Vaihtokäsikierretappi 6H, Kierre M (xNousu): M8X1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082805 M8X1 |
| GTIN | 4250361208171 |
| Tuoteluokka | 04D |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil® plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

HSS-valmiskäsikierretappi läpireikäporauksiin.

Käyttö:

Vioittuneiden tai **kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden panssarointiin**.

Huomautus:

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Kierreholkkien nro 082800 lukumäärä | 30 |
| kierre M | M8 x 1 |
| Alkureiän Ø | 8,3 mm |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

