

Garant**Yhdistelmäweldonistukka, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304705 18
GTIN	4045197289520
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Pallonivelkiinnitysruuvi Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille (kalteva kiinnityspinta 2°).**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa lieriövarsi DIN 1835 -standardinmukaan − muoto B + E ja 6535 − muoto HB + HE.

Toimituksen sisältö:

Kuulanivelkiinnitysruuvi ja läpiporattu lukitusruuvi.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvi nro 309905 koko M6 tai M8.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	28 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	23 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	36 mm

Hyötypituus L _N	89 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
------------------------------------	-----------