

Garant**Whistle Notch -kiinnitin, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304870 10
GTIN	4045197504821
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:****Ominaispiirre:**

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

- **Lukitusruuvi.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

Käyttö:

Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten, työkalujen kiinnittämiseen.

Työkalua voidaan siirtää aksiaalisesti. Erityisesti täyskovametalliporien kiinnittämiseen. Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	10
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Sovitin	HSK-A 63

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-5
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/304870-10>