

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva):  
16mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329914 16
GTIN	2050001071460
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	16 mm
profiili	pyöreä
Kiinnitysalue	11 - 42 mm
Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat

Kovuus	60 HR
Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää