

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva):
22,5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329914 22,5
GTIN	2050001073853
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	22,5 mm
profiili	pyöreä
Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat
Kiinnitysalue	11 - 42 mm

Kovuus	60 HR
Pituus L	47 mm
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää