

HAINBUCH**Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva):
30,5mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329914 30,5 |
| GTIN | 2050001073938 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Kiinn.Ø | 30,5 mm |
| Puristuspinta | Poikittais- ja pitkittäisurat |
| Kovuus | 60 HR |
| profiili | pyöreä |

| | |
|---------------|-------------|
| Kiinnitysalue | 11 - 42 mm |
| Pituus L | 47 mm |
| Sovitin | SK 42 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |