

**Kiristyspää Poikittaisurat., SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329912 8
GTIN	2050001071385
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Poikittaisurat raakamateriaalille, pieni Ø.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	8 mm
Puristuspuunta	Poikittaisurat
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	47 mm

Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää