

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 40mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329914 40     |
| GTIN         | 2050001071705 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:****Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

|               |            |
|---------------|------------|
| Kiinn.Ø       | 40 mm      |
| profiili      | pyöreä     |
| Kiinnitysalue | 11 - 42 mm |
| Kovuus        | 60 HR      |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Puristuspinta | Poikittais- ja pitkittäisurat |
| Pituus L      | 47 mm                         |
| Sovitin       | SK 42                         |
| Tuotetyyppi   | Kiristyspää                   |