

**Garant****Whistle Notch -kiinnitin, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304970 20
GTIN	4045197504975
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Lukitusruuvi.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Ominaispiirre:**

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

**Käyttö:**

Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten, työkalujen kiinnittämiseen.

Työkalua voidaan siirtää aksiaalisesti. Erityisesti täyskovametalliporien kiinnittämiseen. Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	HSK-A 100

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-5
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20
---	-----------