

Garant**Whistle Notch -kiinnitin, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304970 10 |
| GTIN | 4045197504920 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Lukitusruuvi.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Ominaispiirre:

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

Käyttö:

Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten, työkalujen kiinnittämiseen.

Työkalua voidaan siirtää aksiaalisesti. Erityisesti täyskovametalliporien kiinnittämiseen. Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 10 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 |
| Ulkonema A-mitta | 90 mm |
| Ulko-Ø D | 35 mm |
| Sovitin | HSK-A 100 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-5 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|