

**Kiristyspää pehmeä, SK 42, Alkuporauksen Ø: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329916 30 |
| GTIN | 2050001922618 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------|
| Alkuporauksen Ø | 30 mm |
| profiili | pyöreä |
| Pituus L | 47 mm |
| Sovitin | SK 42 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |

