

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, SK 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 19mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329920 19     |
| GTIN         | 2050001071880 |
| Tuoteluokka  | 33H           |

## Kuvaus

**Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

|               |            |
|---------------|------------|
| Kiinn.Ø       | 19 mm      |
| Puristuspinta | tasainen   |
| Kiinnitysalue | 3 - 7,5 mm |
| profiili      | pyöreä     |
| Kovuus        | 60 HR      |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Pituus L    | 46 mm       |
| Malli       | urilla      |
| Sovitin     | SK 52       |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |