



## Voimakäyttöinen istukka, HSK-A 63, Ø D1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	305525 32
GTIN	4045197547019
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

#### Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, kiristysholkit nro 309566 – 309570 tai nro 309575 – 309576.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Ulkonema A-mitta	135 mm
Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
Kiinnitysvoima jopa	900 Nm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

## Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309570 25
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309570 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309570 16
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309570 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309570 12
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309570 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309570 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309570 18