



Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313300 315
GTIN	4045197152206
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta, **mustattu**.

Yksiosainen, kiinnitys- \emptyset säädettävissä yksilöllisesti. **Hienojyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmi-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Tekninen kuvaus

Leveys B	34,3 mm
----------	---------

Reikäväli b	54 mm
Pituus L	145 mm
Korkeus H	50 mm
Istukkatyypille	315 mm
Uraleveys D	12 mm
Kortaan pituus A	26 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka