



Pehmeä päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 400



Tilaustiedot

Tilausnumero	313300 400
GTIN	4019208023830
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta, **mustattu**.

Yksiosainen, kiinnitys- \emptyset säädettävissä yksilöllisesti. **Hienojyrsitty** tukipinta, **mustaamaton**.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä**. Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Muodoltaan epäsäännöllisten tai jo työstettyjen työkappaleiden, jotka eivät saa vahingoittua, lastuamiseen. Leuat valmistetaan tähän tarkoitukseen työkappaleen muotoa vastaavasti.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Tekninen kuvaus

Pituus L	180 mm
----------	--------

Leveys B	50,5 mm
Kortaan pituus A	30 mm
Reikäväli b	60 mm
Uraleveys D	18 mm
Korkeus H	73 mm
Istukkatyypille	400 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka