

Garant**Kombimallinen jysintuurna, HSK-A 63 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306110 40
GTIN	4045197589828
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiristysruuvien nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Jysintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	27 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	40
Ulkonema A-mitta	70 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
Jysintuurnan pituus L ₄	41 mm

Ulko-Ø D	70 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/306110-40>