

Garant

Jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 160, Tuurnan Ø d1: 27 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306570 27
GTIN	4045197290267
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Ballufchip-poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Ulko-Ø D: 60 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 21 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860: 27

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860	27

Ulko-Ø D	60 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27