

FAHRION®
FAHRION®**ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 32, Nim. kiristys-Ø d: 6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	309432 6
GTIN	2050001704085
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	6 mm
Sovitin	ET 32
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	4538 E
Ulko-Ø D	33 mm
Kokonaispituus L	43 mm
Aksiaaliveto	10 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki