



Deadman-kulmahiomakone, Tyyppi: 72210629



Tilaustiedot

Tilausnumero	077152 72210629
GTIN	4014586851815
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.**
- **Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.**
- **Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.**

Totmann-malli ("kuolleen miehen kytkin"), ohjaus mahdollista vain kahdella kädellä. Virtakytkin ei lukittavissa.

- **Kulumaton, sähköinen EBS-jarrujärjestelmä pysäyttää koneen alle 3 sekunnissa.**
- **FEINin QuickIn-pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa laikan nopean, yksinkertaisen ja luotettavan vaihdon ilman työkaluja.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Valmistajamerkintä: WSB20-230

Tehonkulutus: 2000 W

Enimmäiskierrosluku: 6 600 min⁻¹

Laikan enimmäis- \varnothing : 230 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 66 mm

Paino: 4,8 kg

Tekninen kuvaus

Erityisominaisuus	QuickIN
-------------------	---------

Tehonkulutus	2000 W
Valmistajamerkintä	WSB20-230
Enimmäiskierrosluku	6 600 min ⁻¹
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Paino	4,8 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	66 mm
Varokytin	kyllä
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	6 m/s ²
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone