

FAHRION®
FAHRION®**ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 25, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309430 4,5
GTIN	2050001704016
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ET 25
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	4285 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Aksiaaliveto	8 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki