



## Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 28mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329924 28
GTIN	2050001072320
Tuoteluokka	33H

### Kuvaus

#### Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

#### Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

#### Huomautus:

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

### Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	28 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinna	Poikittais- ja pitkittäisurat

Pituus L	46 mm
Sovitin	SK 52
Tuotetyyppi	Kiristyspää