



Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 38mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	329924 38
GTIN	2050001072429
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	38 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Puristuspinna	Poikittais- ja pitkittäisurat

Pituus L	46 mm
Sovitin	SK 52
Tuotetyyppi	Kiristyspää