

**Kiristyspää tasainen, SK 65, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329930 7
GTIN	2050001072504
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	7 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinta	tasainen
Pituus L	58 mm

Sovitin	SK 65
Tuotetyyppi	Kiristyspää