



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160



Tilaustiedot

Tilausnumero	313460 160
GTIN	4019208193489
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii :

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Pituus L: 78 mm

Leveys B: 35 mm

Korkeus H: 40 mm

Reikäväli a: 15 mm

Reikäväli b: 22 mm

Uraleveys D: 17 mm

Tekninen kuvaus

Pituus L	78 mm
Istukkatyypille	160 mm

Reikäväli a	15 mm
Reikäväli b	22 mm
Korkeus H	40 mm
Uraleveys D	17 mm
kierteelle DIN 912	M12
Leveys B	35 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka