



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 160



Tilaustiedot

Tilausnumero	313400 160
GTIN	4019208193373
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	53 mm
Leveys B	36 mm
kierteelle DIN 912	M12
Istukkatyypille	160 mm
Reikäväli a	12 mm
Uraleveys D	17 mm

Pituus L	67 mm
Reikäväli b	19 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka