



## Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 21mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313570 21
GTIN	4019208193649
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

**Sopii:**

**Merkkien** Schunk-, Forkardt-, Röh- ja SMW kaikki **yleiset voimakäyttöiset istukat** (teräväkärkihammastus).

**Sopii:**

Röh-: KFD 250-315, KFH 250-315

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

**Huomautus:**

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Korkeus H	25,5 mm
Uraleveys D	21 mm

Kierre G	M16
Porraskorkeus h	11 mm
Tuotetyyppi	Urakappale