



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313450 250
GTIN	4019208193465
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustattu**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Pituus L	120 mm
Reikäväli a	20 mm
Uraleveys D	21 mm
kierteelle DIN 912	M16
Leveys B	50 mm
Reikäväli b	28 mm

Korkeus H	50 mm
Istukkatyypille	250 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka