

**Garant****Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 4****Tilastiedot**

Tilausnumero	306930 4
GTIN	4045197290540
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.**
- **Ballufchip-poraus.**
- **Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 160 mm

Ulko-Ø D: 48 mm

**Tekninen kuvaus**

Morsekartio, sisäinen	4
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri