



ER-kiristysmutteri, ER-holkeille: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	309580 16
GTIN	4045197151940
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. **Kuusikulma AV 25.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kierre	M22×1,5
Kokonaispituus L	18 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
ER-holkeille	16 mm

Ulko-Ø D	28 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
--	-----------