



## ER-kiristysmutteri, ER-holkeille: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309580 25
GTIN	4045197151957
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. **Urilla.**

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

### Tekninen kuvaus

Kierre	M32X1,5
Suurin kiristysmomentti	140 Nm
ER-holkeille	25 mm
Kokonaispituus L	21 mm

Ulko-Ø D	42 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 25	309700 25
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 25	309680 25