



## ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille, ER-holkeille: 25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309615 25
GTIN	7640128492184
Tuoteluokka	39Z

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

#### Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

#### Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	140 Nm
Kokonaispituus L	25 mm
ER-holkeille	25 mm

Kierre	M32X1,5
Ulko-Ø D	42 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri